

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M22X2,00

Číslo položky	01340.220.200
Značka	-
UBB	950355301041
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407344
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M22
m	18
P	2
s	32

Technický náčrt

