



## Závitová tyč, délka 2 metry, zvětšený závit DIN 976-1A Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M12

Číslo položky	20155.120.001
Značka	-
UBB	500621926251
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514903
PKG. of 1	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Dĺžka (L) (mm)	2000
Priemer (d-D)	M12
Trieda	8.8
Ďalšie informácie	2 metre zväčšený
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Info	Oversized hot dip galvanized threaded rods are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).
------	--

### Normy

NF	E25-136
DIN	976-1A

## Technické špecifikácie

**FAROVY**

P

1.75

INTENSIVE SOLUTIONS

## Technický náčrt

