

## Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M30X2,00

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01340.300.200         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950355301611          |
| UNSPSC        | 31161727              |
| EAN           | 8715492407405         |
| PKG. of 25    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Priemer             | M30                        |
| Trieda              | 8                          |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran                  |
| Materiál            | Oceľ                       |
| Smer závit          | Pravý                      |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované žlt pasivované |
| Závit               | Metrický jemný závit       |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| DIN | 934     |
| NF  | E25-401 |

### Technické špecifikácie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M30 |
| m   | 24  |
| P   | 2   |
| s   | 46  |

### Technický náčrt

