



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X265 (10.1/2)

Číslo položky	22086.285.266
Značka	-
UBB	500578795253
UNSPSC	31161619
EAN	8715494395342
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.1/8 Inch
Dĺžka	265 mm
Trieda	Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

B	1.8125
L (mm)	265
M	28.2

