



Závitorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7516 AE-H Oceľ Pozinkované M3X8

Číslo položky 27100.030.008

Značka -

UBB 950352261743

UNSPSC 31161507

EAN 8715492950796

PKG. of 2000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	8 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The predrill
diameter Drill $\varnothing$
(H11) is a guideline
for medium strength
material. For soft
or thin materials a
smaller hole can
be chosen, for hard
or thick material a
bigger hole may
be chosen. It is
recommended to
select the exact
diameter based
on tests. The
engagement depth
should by no means
exceed twice the

Normy

DIN 7516-AE H

FABORY

nominal screw
diameter. Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technické špecifikácie

d-D	M3
dk	5.6
Vrták ø (H11)	2.7
k	2.4
L (mm)	8
Čís. krížovej drážky	1
P	0.5

Technický náčres

