

MaxxFast Kotevné skrutky ThruMaxx Nerezocel' A4 ETA-7 8X75



Číslo položky 30553.080.075

Značka -

UBB 500577357014

UNSPSC 31162101

EAN 8715494323406

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	8 mm
Dĺžka	75 mm
Materiál	Nerezocel'
Schválenie	ETA Option 7
Závit	Metrický závit

Info

Len celé balenia.do
= Jmenovitý průměr
vrtákus = Velikost
klíčering Ø = Kroužek
o průměru df =
Velikost otvoru
v konstrukci h1 =
Doporučená hloubka
vrtání h(nom) =
Minimální hloubka
vývrtu otvoru hef
= Účinná hloubka
ukotvení Scr,N
= Odstup
characteristický Ccr,N
= Vzdálenost okrajů
characteristický tfix(max)
= Tloušťka upev.
Dílu Tinst =
Utahovací moment
v Nm Nrec =
Doporučené zatížení
v kN Pripustné
zatížení platí pro
jednu kotvu při

Normy

nepopraskaném
betonu (tlaková
oblast), pro třídu
betonu C20/25,
včetně částečného
bezpečnostního
faktoru $\gamma_f = 1,4$ a
jsou-li vzaty do
úvahy Scr, N a Ccr,
N.ETA-7

Technické špecifikácie

Ccr, N	72
d-D	M8
df	9
D (mm)	8
do	8
h (men.)	59.5
h1	65
hef	48
L (mm)	75
Nrec	5.71
Krúžok ø	16
s	13
Scr, N	144
tfix(max.)	5
Tinst	20

Technický náčrt

