




Stavací svorkový krúžok s 2 skrutkami s vnútorným šesťhranom Ľahko obrobiteľná oceľ 30

Číslo položky 37845.300.001

Značka -

UBB 500501979826

UNSPSC 31161807

EAN 8715494229449

PKG. of 5 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer 30 mm

Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ

Vonkajší priemer 56

Info Special features of clamp-adjusting rings: Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance. Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations. They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed. The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to

Normy

ISO 4762 (DIN 912),
class 12.9.

FABORY

Technické špecifikácie

b	12
b (j14)	12
d1	30
d2	56
d2 (h13)	56
D (mm)	30
Rozmer skrutky	M5x20
Hrúbka	12

Technický náčrt

