



Kuželový kolík brúsený s vnútorným závitom DIN 7978 A Ľahko obrobiteľná oceľ 10X32MM

Číslo položky 39012.100.032

Značka -

UBB 950359478373

UNSPSC 31163205

EAN 8715492794307

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	10 mm
Dĺžka	32 mm
Materiál	Ľahko obrobiteľná oceľ

Info d1x L: Jmenovitá
délka (L) zahrnuje
zaoblené konce
(tolerance js15).

Normy

NF	≈E27-479
NEN	≈2463
DIN	7978-A
ISO	≈8736-A

Technické špecifikácie

a ≈	1.2
d1	10
d2	6
D (mm)	10
L (mm)	32
r ≈	6
t1	10

Technický náčrt

