



## ISO 8748 Pružinová ocel' 420-545 HV30 6X24MM

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 39150.060.024         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950359073513          |
| UNSPSC        | 31163201              |
| EAN           | 8715492810144         |
| PKG. of 100   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Priemer            | 6 mm            |
| Dĺžka              | 24 mm           |
| Materiál           | Pružinová ocel' |
| Technický materiál | 420-545 HV30    |

### Normy

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 8748 |
| DIN | 7344 |

#### Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

dynamickém  
zatížení. Rovnoměrné  
rozložení sil  
oproti celé stěně  
v celém průřezu  
způsobuje těsné  
lícování, které je  
schopno absorbovat  
střihové síly bez  
ohledu na jejich  
směr. Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
= 1 mm, kde  
je doporučena  
tolerance H10.

## Technické špecifikácie

|              |      |
|--------------|------|
| $a \approx$  | 1.5  |
| $d_1$ (max.) | 6.4  |
| $d_1$ (min.) | 6.18 |
| $d_2$ (max.) | 5.85 |
| $D$ (mm)     | 6    |
| $L$ (mm)     | 24   |
| $V$          | 30   |

## Technický náčrt

