FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou iso-metrický závit DIN 931** Oceľ **Zinkované ponorením 8.8 M16X160**

Číslo položky	01400.160.160
Značka	-
UBB	950351938382
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408785
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	160 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit
Info	U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

jakémkoli závitovém otvoru.Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Technický nákres

