

## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M5X16

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 46060.050.016         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950351743584          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492840769         |
| PKG. of 200   | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Priemer             | M5             |
| Dĺžka               | 16 mm          |
| Vlastnosti nákrutky | Šesťhran       |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné     |
| Materiál            | Mosadz         |
| Technický materiál  | CU2/CU3        |
| Smer závit          | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu  | Poniklované    |
| Závit               | Metrický závit |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |

### Technické špecifikácie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M5  |
| k      | 3.5 |
| L (mm) | 16  |
| P      | 0.8 |
| s      | 8   |

### Technický náčrt

