



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A2 70 M1,6X14**

Číslo položky	51050.016.014
Značka	-
UBB	500633157044
UNSPSC	31161605
EAN	8715494609876
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	14 mm
Trieda	70
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit
Info	Rozměry průměru M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Normy

DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Plný závit L ≤	16
k (max.)	1.6
L (mm)	14
P	0.35
s	1.5

Technický náčrt

