



Pružný kolík priamy točitý (špirálový kolík), štandardné zaťaženie A2 ISO 8750 Stainless spring steel 1,5X5MM

Číslo položky	51430.015.005
Značka	-
UBB	950359166267
UNSPSC	31163201
EAN	8715492288462
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.5 mm
Dĺžka	5 mm
Materiál	Stainless spring steel

Info

V = Střihová
pevnost dvojitá
min. v kN.Speciální
vlastnosti pružných
rovných kolíků
(spirálních
kolíků):Používány
pro demontovatelné
spoje (polohování)
dvou nebo více
dílů, lze je rovněž
použít jako hřídele a
závěsné, dorazové a
podpěrné kolíky.Díky
svému spirálnímu
průřezu (cca
2.1/4 vinutí) jsou
pružné rovné kolíky
(spirální kolíky) velmi
flexibilní a vhodné
k vícenásobnému
použití při
dynamickém
zatížení.Rovnoměrné

Normy

DIN	≈7343
ISO	8750

rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno zachycovat
smykové síly bez
ohledu na jejich
směr. Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Typ
austenitické oceli
dle výběru výrobce
a rozsahem typů
ocelí uvedených v
ISO 3506 Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
= 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Technické špecifikácie

$a \approx$	0.5
d_1 (max.)	1.73
d_1 (min.)	1.62
d_2 (max.)	1.4
D (mm)	1.5
L (mm)	5
V	1.05

Technický náčrt

