



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Nerezocel' **A4 80 M4X12**

Číslo položky	53570.040.012
Značka	-
UBB	955351195644
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319173
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	12 mm
Trieda	80
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A4
Smer závit	Pravý
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NF	E25-125

Technické špecifikácie

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Plný závit L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	12
P	0.7
s	3

Technický náčrt

