



Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žltó pasivované Gr.8 7/16-20X3.1/2

Číslo položky	U04360.043.0350
Značka	-
UBB	500620871896
UNSPSC	31161620
EAN	8717077354371
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	7/16 Inch
Dĺžka	3.1/2 Inch
Trieda	Gr.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Technický materiál	SAE J429
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Unified National Fine
Závitov na palec	20
Info	Upozornenie: elektroické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Technické špecifikácie

F	0.625
H	0.28125

Technický náčrt

LT (min.): L6 Inch 1.375

LT (min.): L≤6 Inch 1.125

FABORY

