



Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná #1-72X1/8 ft

Číslo položky	U07040.007.0012
Značka	-
UBB	500620959683
UNSPSC	31161605
EAN	8717077362659
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	NO.1
Dĺžka	1/8 Inch
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM A574
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Fine

Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of these products may

Normy

ASME B18.3

Technické špecifikácie

A	0.118
H	0.073
J	0.0625
LT (min.)	0.62
Závitov na palec	72

Technický náčrt

