FABORY



Retaining ring internal, type NA2 ASME B18.27 Pružinová oceľ UNS G10600/G10900 1/4

Číslo položky	U36050.025.0001
Značka	-
UBB	500625915607
UNSPSC	31162400
EAN	8712423060883
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	UNS G10600/ G10900
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.During assembly it is essential to not over-compress the rings, a maximum compression of 0,99 x S1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble with the aid of a cone.


Normy

ASME	B18.27

Technické špecifikácie

B	0.25
Groove G	0.268
Groove W	0.02
Groove Z	0.027
Ring D	0.28

Technický nákres



Ring E ≈	0.025
Ring T	0.015
Veľkosť	NA2-25