



Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel' A2 (AISI 304/18-8) #2-56X7/8

Číslo položky	U51120.008.0087
Značka	-
UBB	500624992367
UNSPSC	31161504
EAN	8717077795167
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	NO.2
Dĺžka	7/8 Inch
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	ASTM F837 304
Smer závit	Pravý
Závit	Unified National Coarse
Závitov na palec	56

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technické špecifikácie

Technický náčrt

A (max.)	0.167
H (max.)	0.053
J (max.)	0.031
T (max.)	0.031

