

Skrutka so šest'hrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M20X130

Číslo položky	01430.200.130
Značka	-
UBB	500621745248
UNSPSC	31161620
EAN	8715494506793
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	130 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu. Po galvanizaci nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ

Normy

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technický nákres

