

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M8X25

Číslo položky	04110.080.025
Značka	-
UBB	950351330408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117335
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	25 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technický náčrt

