

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X80

Číslo položky	04110.100.080
Značka	-
UBB	954351349293
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117557
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	80 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	80
P	1.5
s	17

Technický náčrt

