

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X16

Číslo položky	04110.120.016
Značka	-
UBB	954351271398
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117588
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	16 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Technický náčrt

