

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X80

Číslo položky	04110.160.080
Značka	-
UBB	950351963778
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117977
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	80 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Technický náčrt

