

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M20X30

Číslo položky	04110.200.030
Značka	-
UBB	953351009055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118080
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	30 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	30
P	2.5
s	30

Technický náčrt

