

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M20X120

Číslo položky	04110.200.120
Značka	-
UBB	951351638303
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118196
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	120 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5
s	30

Technický náčrt

