FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M24X40**

Číslo položky	04110.240.040
Značka	-
UBB	954351350580
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118271
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	40 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M24
k	15
L (mm)	40
P	3
s	36

Technický nákres

