

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M24X120

Číslo položky	04110.240.120
Značka	-
UBB	950351965187
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118370
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	120 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technický náčrt

