

## Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X40

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 04113.160.040         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 952351672516          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492118868         |
| PKG. of 50    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Priemer             | M16                     |
| Dĺžka               | 40 mm                   |
| Trieda              | 10.9                    |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran               |
| Tvar hlavy          | Šesťhranné              |
| Materiál            | Oceľ                    |
| Smer závit          | Pravý                   |
| Vlastnosti povrchu  | Dacromet 500 LC Grade A |
| Závit               | Metrický závit          |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |

### Technické špecifikácie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M16 |
| k      | 10  |
| L (mm) | 40  |
| P      | 2   |
| s      | 24  |

### Technický náčrt

