

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |12| M8

Číslo položky	04190.080.001
Značka	-
UBB	950355326881
UNSPSC	31161727
EAN	8715492123121
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Trieda	12
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technický náčrt

