



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Nelegovaná 12.9 M1,6X3**

Číslo položky	07000.016.003
Značka	-
UBB	951351976893
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043061
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M1.6
Dĺžka	3 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Plný závit $L \leq$	16
k (max.)	1.6
L (mm)	3
P	0.35

Technický náčrt



