



Skrutka s vnútorným šesťhranom a závitom k hlave DIN ≈912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M10X60

Číslo položky 07010.100.060

Značka -

UBB 952351501749

UNSPSC 31161605

EAN 8715492051370

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	60 mm
Trieda	12.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125
NEN	≈1241

Technické špecifikácie

d-D	M10
dk (max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	60
P	1.5

Technický náčrt



