



## Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- **ISO 10683 flZnnc 10.9** **M12X80**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Číslo položky | 07021.120.080            |
| Značka        | -                        |
| UBB           | 500647929842             |
| UNSPSC        | 31161605                 |
| EAN           | 8717077281004            |
| PKG. of 50    | Len kompletne<br>balenie |

### Technické parametre

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Priemer             | M12                                                                |
| Dĺžka               | 80 mm                                                              |
| Trieda              | 10.9                                                               |
| Vlastnosti nákrutky | S vnútorným<br>šesťhranom                                          |
| Tvar hlavy          | So zaoblenou<br>valcovou hlavou                                    |
| Materiál            | Oceľ                                                               |
| Smer závit          | Pravý                                                              |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkový povlak bez<br>Cr6+- ISO 10683<br>flZnnc                    |
| Závit               | Metrický závit                                                     |
| Info                | Vločkové<br>pozinkovanie znižuje<br>riziko vodíkovej<br>krehkosti. |

### Normy

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 4762     |
| NF   | E25-125  |
| DIN  | 912      |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |
| BS   | 4168-1   |

### Technické špecifikácie

|                |     |
|----------------|-----|
| b              | 36  |
| d-D            | M12 |
| dk (max.)      | 18  |
| Plný závit L ≤ | 50  |

### Technický náčrt

|          |      |
|----------|------|
| k (max.) | 12   |
| L (mm)   | 80   |
| P        | 1.75 |
| s        | 10   |

