



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M3X12**

Číslo položky	07023.030.012
Značka	-
UBB	500647934461
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281462
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	12 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technické špecifikácie

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	12
P	0.5

Technický náčrt



