FABORY



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M3X20**

Číslo položky	07023.030.020
Značka	-
UBB	500647934610
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281486
PKG. of 500	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	20 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technické špecifikácie

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Plný závit L ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	20
P	0.5

Technický nákres

