



Skrutka s nízkou hlavou s vnútorným šesťhranom DIN 7984 Oceľ Nelegovaná 010.9 M10X30

Číslo položky	07105.100.030
Značka	-
UBB	953351830831
UNSPSC	31161605
EAN	8715492064233
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	30 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	S tenkou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Dĺžky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál
sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit
ocelový spojovací
materiál se sníženým
zatížením (jako
8.8 / 10.9 / 12.9), k
označení pevnostní
třídy je přidána "0".

Normy

DIN	7984
-----	------

Tedy 8.8 → 08.8 a
10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Plný závit L ≤	35
k	6
L (mm)	30
P	1.5
s	7

Technický náčrt

