



## Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Nelegovaná 010.9 M14X100

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Číslo položky | 07400.140.100            |
| Značka        | -                        |
| UBB           | 950351481888             |
| UNSPSC        | 31161518                 |
| EAN           | 8715492083876            |
| PKG. of 25    | Len kompletne<br>balenie |

### Technické parametre

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Priemer             | M14                       |
| Dĺžka               | 100 mm                    |
| Trieda              | 010.9                     |
| Vlastnosti nákrutky | S vnútorným<br>šesťhranom |
| Tvar hlavy          | So zapustenou<br>hlavou   |
| Materiál            | Oceľ                      |
| Smer závit          | Pravý                     |
| Vlastnosti povrchu  | Nelegovaná                |
| Závit               | Metrický závit            |

### Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement. Všetchny  
rozměry jsou  
informativní hodnoty  
a mohou se lišit  
v závislosti od  
výrobce. Díky  
nepříznivé geometrii  
hlavy má tento  
spojovací materiál  
sníženou schopnost  
zatížení. Pokud  
je nutné označit

### Normy

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 10642 |
| DIN | ≈7991 |

ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

## Technické špecifikácie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| b (min.)            | 42    |
| d-D                 | M14   |
| dk (max.)           | 28.31 |
| Plný závit $L \leq$ | 65    |
| k (max.)            | 8.4   |
| L (mm)              | 100   |
| P                   | 2     |
| s                   | 10    |
| $\alpha$            | 90    |

## Technický náčrt

