



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.9 M12X70

Číslo položky 07407.120.070

Značka -

UBB 500571182475

UNSPSC 31161518

EAN 8715494137744

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	70 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Info

Vločkové
pozinkovanie znižuje
riziko vodíkovej
krehkosti. Všetchny
rozměry jsou
informativní hodnoty
a mohou se lišit
v závislosti od
výrobce. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit
ocelový spojovací
materiál se sníženým
zatížením (jako
8.8 / 10.9 / 12.9), k
označení pevnostní
třídy je přidána "0".
Tedy 8.8 → 08.8 a
10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	36
d-D	M12
dk (max.)	24.81
Plný závit L ≤	60
k (max.)	7.44
L (mm)	70
P	1.75
s	8
α	90

Technický nákres

