

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Nelegovaná 4.8 M5X20

Číslo položky	08040.050.020
Značka	-
UBB	500649297354
UNSPSC	31161612
EAN	8717077260368
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	20 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	20
m	4
P	0.8

Technický náčrt



fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48

FABORY