

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X75

Číslo položky 08250.100.075

Značka -

UBB 950351605973

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555540

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	75 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	75
m	8

Technický náčrt



P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

FABORY