

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X120

Číslo položky 08250.100.120

Značka -

UBB 950351606476

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555595

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	120 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	120
m	8

Technický náčrt



P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

FABORY