

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M10X150

Číslo položky	08250.100.150
Značka	-
UBB	950351606708
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555625
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	150 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	150
m	8

Technický náčrt



P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

FABORY