

Skrutka sošest'hrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M24X180

Číslo položky	08750.240.180
Značka	-
UBB	952351298635
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564115
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	180 mm
Trieda	5.6
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Ocel (AD-W7)
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Info

Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.: Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od -10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV

(Technischer
Überwachungsverein)
a DIN 267-13.V
souladu s TÜV-
Merkblatt Werkstoffe
1253, obdržel
výrobce osvědčení
k dodávkám
těchto šroubů bez
certifikátu 3.1,
obchodní značka
a popis třídy jsou
dostačující. Toto
osvědčení akceptuje
rovněž nizozemský
"Lloyd's Register
Energy".pro tlakové
nádoby

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technický náčrt

