




Šest'hranná korunková matica s drážkou DIN 935-1 Oceľ Nelegovaná 4 M22

Číslo položky 12000.220.001

Značka -

UBB 950355104528

UNSPSC 31161707

EAN 8715492575401

PKG. of 25 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Trieda	4
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Drážkované a korunkové matice jsou do rozměru M12 (včetně) třídy 5, nad rozměr M12 třídy 4. Do rozměru M39 (včetně) jsou drážkované a korunové matice vybaveny 6 výřezy, nad M39 8 výřezy. Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234). Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Normy

NEN	729
DIN	935-1

Technické špecifikácie

Technický náčrt

d-D	M22
m	26
n	5.5
Počet drážok	6
P	2.5
s	32
Závlačka DIN 94	5

