




## Samosvorná šesťhranná matica celokovová DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M16

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 12858.160.001         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 950355778990          |
| UNSPSC        | 31161727              |
| EAN           | 8715492580016         |
| PKG. of 50    | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Priemer             | M16            |
| Trieda              | 8              |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran      |
| Materiál            | Oceľ           |
| Smer závit          | Pravý          |
| Vlastnosti povrchu  | Pozinkované    |
| Závit               | Metrický závit |

### Normy

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 2452    |
| ISO | 7042    |
| BS  | 4929-1  |
| NF  | E25-410 |
| DIN | 980-V   |

### Technické špecifikácie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M16 |
| h (max.) | 16  |
| P        | 2   |
| s        | 24  |

### Technický náčrt

