




Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Oceľ Pozinkované 6 M30 (≠DIN)

Číslo položky	16510.300.001
Značka	-
UBB	500644877671
UNSPSC	31161705
EAN	8717077037168
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M30
Trieda	6
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1618
DIN	1587

Technické špecifikácie

d-D	M30
dk (max.)	42
h	52
m (max.)	24
P	3.5
s	46
t	38

Technický náčrt

