FABORY

Závrtná skrutka, koncovka 1 d DIN 938 Oceľ Pozinkované 5.8 M10X35



Číslo položky	21551.100.035
Značka	-
UBB	500648226909
UNSPSC	31161610
EAN	8717077221635
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	35 mm
Trieda	5.8
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění

Normy

NF	E25-135
DIN	938

FABORY

šroubu během demontáže.Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.

Technické špecifikácie

b	26
bm≈1d	10
b =L-(x+3) up to L≤	30
d-D	M10
L (mm)	35
P	1.5
x	3.8

Technický nákres

