



Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 1.7/8X445 (17.1/2)

Číslo položky	22326.476.444
Značka	-
UBB	500578316829
UNSPSC	31161619
EAN	8715494325004
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	1.7/8 Inch
Dĺžka	445 mm
Trieda	Gr.L7 - Gr.7
Materiál	Oceľ
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

B	2.9375
L (mm)	445
M	46.8

