FABORY



Svorníky so 2 šesťhrannými **maticami UNC ASME B16.5/ B18.2.2** Nerezoceľ **ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X335 (13.1/4)**

Číslo položky	22530.285.336
Značka	-
UBB	500627294597
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534543
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1.1/8 Inch
Dĺžka	335 mm
Trieda	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál	Nerezoceľ
Technický materiál	ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu	Pravý
Závit	8 Unified National
Závitov na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Technické špecifikácie

B	1.8125
L (mm)	335

Technický nákres

M 28.2

FABORY

