

Skrutka so šest'hrannou hlavou ISO 4017 Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná pre tlakové nádoby M20X80

Číslo položky	23030.200.080
Značka	-
UBB	500648402476
UNSPSC	31161620
EAN	8717077247659
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	80 mm
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Technický materiál	25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Schváleno pro použití v souladu se směrnici o tlakových zařízeních (PED). Certifikát EN 10204 3.1 k dispozici na vyžádání za poplatek.pro tlakové nádoby

Normy

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5

Technický náčrt

L (mm)	80
P	2.5
S	30

FABORY

