



Závitorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7516 AE-H Oceľ Pozinkované M4X12

Číslo položky 27100.040.012

Značka -

UBB 950352262329

UNSPSC 31161507

EAN 8715492950864

PKG. of 2000 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	12 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The predrill
diameterter Drill $\varnothing$
(H11) is a guideline
for medium strength
material. For soft
or thin materials a
smaller hole can
be chosen, for hard
or thick material a
bigger hole may
be chosen. It is
recommended to
select the exact
diameter based
on tests.The
engagement depth
should by no means
exceed twice the

Normy

DIN

7516-AE H

FABORY

nominal screw
diameter. Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technické špecifikácie

d-D	M4
dk	8
Vrták ø (H11)	3.6
k	3.1
L (mm)	12
Čís. krížovej drážky	2
P	0.7

Technický náčres

